



## Mandrin de taraudage à changement rapide, BT 40, Capacité de taraudage: M14-33



### Données de commande

N° commande	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Classe d'article	32P

### Description

#### Exécution:

- Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
- Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

#### Utilisation:

- Réalisation de taraudages de précision.
- Utilisables pour filetages gauche et droite.
- Pour machines CN et centres d'usinage.

#### Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

#### Remarque(s):

- Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.
- Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.

Norme de porte-outils: ISO 7388-2

Compensation pression: 20 mm

Compensation extension: 20 mm

Ø ext. D: 78 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 48 mm

Longueur de col cote A: 162,5 mm

### Description technique

Compensation extension	20 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	48 mm
Ø ext. D	78 mm
Capacité de taraudage	M14 – M33
Compensation pression	20 mm
Longueur de col cote A	162,5 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335640 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 18 mm	335640 18
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
	335640 16

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40

308630 40

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40

308700 40

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 22 mm

335440 22

Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40

308605 40

Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40

308804 40

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335440 11

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40

308812 40

Tirette 60° étanche Pour cône 40

308785 40

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40

308740 40

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335640 11

Tirette Type A Pour cône 40

308600 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40

308795 40

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 18 mm

335440 18

Tirette étanche, type B Pour cône 40

308650 40

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 28 mm

335640 28

Tirette étanche Pour cône 40

308660 40

Tirette Mazak, type A Pour cône 40M

308670 40M

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40

308810 40

Tirette étanche, type A Pour cône 40

308610 40

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 28 mm

335440 28

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40

308615 40

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 20 mm	335640 20
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 22 mm	335640 22
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335440 16
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335440 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335640 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 25 mm	335440 25
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 25 mm	335640 25
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 20 mm	335440 20
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335440 14