

Garant**Fraise à copier carbure monobloc longue, Queue cylindrique, Ø D: 8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212590 8 |
| GTIN | 4045197761347 |
| Classe d'article | 210 |

Description**Exécution:**

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm. Sans arrosage interne.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Carbure monobloc – pour des profondeurs d'usinage élevées et pour minimiser les vibrations.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,9** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Vis pour plaquette | 219870 (7IP; 0,9 Nm) |
| Longueur totale L_{tot} | 100 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Longueur de col L_1 | 25 mm |
| Ø d_1 | 7,2 mm |
| Ø dents D_c | 8 mm |
| Ø queue D_s h6 | 8 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de queue | Queue cylindrique |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Application de fraisage | Copiage |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,9 Nm | 211750 0,9 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 7IP | 674252 7IP |
| Vis de serrage | 219870 |