

**Garant****Fraise à copier carbure monobloc extra longue, Queue cylindrique, Ø D: 8mm****Données de commande**

N° commande	212592 8
GTIN	4045197761446
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie:  $\pm 0,015$  mm. Sans arrosage interne.

**Utilisation:**

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

**Carbure monobloc** – pour des profondeurs d'usinage élevées et pour minimiser les vibrations.

**Remarque(s):**

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif  $D_w$ . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,9** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

**Description technique**

Longueur de col $L_1$	40 mm
Longueur totale $L_{tot}$	150 mm
Ø queue $D_s$ h6	8 mm
Vis pour plaquette	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Nombre de dents Z	2
Ø $d_1$	7,2 mm
Ø dents $D_c$	8 mm
Arrosage interne	non
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Copiage

Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Vis de serrage	219870
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,9 Nm	211750 0,9