

Garant**Plaquette de fraisage Ø 8 mm, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	212705 ST1400
GTIN	4045197761507
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.****Utilisation:**

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm²: 0,15 mm

Nuance: HB7520

Description technique

Type	ST1400
Nuance	HB7520
Rayon d'angle	0,5 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	0,5 mm
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,15 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage