

Garant**Plaquette de fraisage Ø 8 mm, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212708 ALU
GTIN	4045197761514
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm²: 0,15 mm

Nuance: HU7810

Description technique

Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	1 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	1 mm
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,15 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage