

Garant
Plaquette de fraisage Ø 10 mm, Type: ALU

Données de commande

N° commande	212714 ALU
GTIN	4045197761552
Classe d'article	21A

Description
Exécution:
Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.
Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

 Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm²: 0,2 mm

Nuance: HU7810

Description technique

Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	1 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	1 mm
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,2 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage