

**Garant****Plaquette de fraisage Ø 12 mm, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212721 ALU
GTIN	4045197761606
Classe d'article	21A

**Description****Exécution:**

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilisation:**

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

Avance  $f_z$  dans l'acier < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Nuance: HU7810

**Description technique**

Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	2 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	2 mm
Avance $f_z$ dans l'aluminium à copeaux courts	0,25 mm

Avance $f_z$ dans l'acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage