


Garant**Plaquette de fraisage Ø 16 mm, Type: ALU****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212724 ALU |
| GTIN | 4045197761620 |
| Classe d'article | 210 |

Description**Exécution:**

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

· **Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.**

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

Avance f_z dans l'acier < 60 HRC: 0,2 mm

Nuance: HU7810

Description technique

| | |
|--|---------|
| Type | ALU |
| Nuance | HU7810 |
| Rayon d'angle | 1 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Rayon d'angle R | 1 mm |
| Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts | 0,3 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ² | 0,3 mm |
| Avance f_z dans l'acier < 60 HRC | 0,2 mm |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |