

**Garant****Mandrin porte-fraises cylindrique, SA 40 A = 200, Ø mandrin d1: 27mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 301136 27     |
| GTIN             | 4045197761705 |
| Classe d'article | 31A           |

## Description

**Exécution:**

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

**Exécution anti-vibratoire.****Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

## Description technique

|   |               |
|---|---------------|
| Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub> | 21 mm         |
| Longueur de col cote A                      | 200 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>                            | 58 mm         |
| Poids                                       | 3,6 kg        |
| Support                                     | SA 40 A = 200 |
| Norme                                       | DIN 6357      |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-1                     |
| Forme  | A                              |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 6 µm                         |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                            |
| Vibration  | amorti                         |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises         |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308795 40  |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40   | 308620 40  |
| Tiretteétanche Pour cône 40   | 308660 40  |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40  |
| Tiretteétanche Pour cône 40   | 308635 40  |
| TiretteType B Pour cône 40  | 308640 40  |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40   | 308605 40  |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40                                       | 308806 40  |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308790 40  |
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M  | 308670 40M |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40   | 308765 40  |
| TiretteType A Pour cône 40  | 308600 40  |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 40   | 308610 40  |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40   | 308785 40  |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm   | 309840 40  |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40   | 308650 40  |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40                                | 308700 40  |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40  | 308615 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40         | 308630 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40                 | 308802 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40                                       | 308760 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40          | 308830 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40         | 308625 40 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm                                     | 309840 27 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40                 | 308740 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40 | 308801 40 |