

Garant**Mandrin porte-fraises cylindrique, SA 50 A = 300, Ø mandrin d1: 32mm****Données de commande**

N° commande	301147 32
GTIN	4045197761798
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**

Exécution anti-vibratoire.**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₄	24 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Ø D ₂	78 mm
Poids	10,5 kg
Support	SA 50 A = 300
Norme	DIN 6357

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm	309840 32
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50

Tiretteétanche, type A Pour cône 50

308610 50