


Garant**Plaquette de fraisage Ø 10 mm Highfeed, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

- Précision de rayon et de concentricité: $\pm 0,015$ mm.
- Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette: $\pm 0,025$ mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV "Highfeed" pour avances supérieures.

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Nuance: HB7530

Description technique

Type	ST1400
Nuance	HB7530
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,5 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,4 mm

Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,4 mm
Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage