


Garant**Plaquette de fraisage Ø 12 mm Highfeed, Type: ST1400****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212752 ST1400 |
| GTIN | 4045197761873 |
| Classe d'article | 21A |

Description**Exécution:**

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

- Précision de rayon et de concentricité: $\pm 0,015$ mm.
- Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette: $\pm 0,025$ mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV "Highfeed" pour avances supérieures.

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm²: 0,6 mm

Nuance: HB7530

Description technique

| | |
|---|---------|
| Type | ST1400 |
| Nuance | HB7530 |
| Type d'outils | Carbure |
| Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$ | 0,6 mm |
| Rayon de programmation pour $a_{p\max}$ | 1,4 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts | 0,5 mm |
| Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ² | 0,6 mm |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |