

Garant
Mandrin porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, HSK-A 63 A = 200, Ø mandrin d1: 22mm

Données de commande

N° commande	306705 22
GTIN	4045197761941
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.**
- **Surface de contact agrandie.**

Exécution anti-vibratoire.
Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Ø D ₂	48 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	19 mm
Longueur de col cote A	200 mm
Support	HSK-A 63 A = 200
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69882-3

Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 μm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises