

**Garant****Mandrin porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, HSK-A 63 A = 200, Ø mandrin d1: 27mm****Données de commande**

N° commande	306705 27
GTIN	4045197761972
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.**
- **Surface de contact agrandie.**

**Exécution anti-vibratoire.****Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

**Description technique**

Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	21 mm
Longueur de col cote A	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Support	HSK-A 63 A = 200
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69882-3

Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises

---

## Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------