



## Mandrin court Type A, SK 30, Plage de serrage: 0,5-13mm



### Données de commande

N° commande	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Classe d'article	33W

### Description

**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

**Livraison:**

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Clé de serrage de rechange 627425	SW6
Plage de serrage	0,5 - 13 mm
Ø ext. D	50 mm
Longueur de col cote A	111 mm
Support	SK 30
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 30 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

