



Mandrin de perçage Type A, BT 30, Plage de serrage: 0,5-13mm



Données de commande

N° commande	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

Livraison:

Avec **clé de serrage**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	96 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Plage de serrage	0,5 - 13 mm
Ø ext. D	50 mm
Support	BT 30
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 30 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 30	308760 30
Tirette 60°étanche Pour cône 30	308785 30
Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 4 mm	627481 4
Tirette 45°étanche Pour cône 30	308765 30