

**Garant****Mandrin court Type F, HSK-F 63, Plage de serrage: 0,5-16mm****Données de commande**

N° commande	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Classe d'article	33W

**Description****Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Précision de concentricité < 20 µm.

**Livraison:**

Avec **clé de serrage** avec poignée transversale.

**Description technique**

Type	standard
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Longueur de col cote A	102 mm
Ø ext. D	57 mm
Support	HSK-F 63
Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	F
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 20 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

---

## Accessoires

Tournevis pour Torx®, court, avec poignée transversale Profil Torx® TX25	625221 TX25
---	-------------