

Garant**Mandrin de frettage, SA 30 court, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	302225 6
GTIN	2050001838940
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Ø serrage D ₁	6 mm
Ø ext. D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Support	SA 30 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Tirette 60° étanche Pour cône 30	308785 30
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Tirette étanche, type A Pour cône 30	308610 30
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Tirette 45° étanche Pour cône 30	308760 30
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Tirette 45° étanche Pour cône 30	308765 30
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1

Appareils de frettage Type SU1

354210 SU1

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage
de longueur $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6 mm

302412 16/6