

Garant

Mandrin expansible hydraulique étroit, SA 40 A = 120, Ø serrage D1: 3mm



Données de commande

N° commande	302093 3
GTIN	4045197761163
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Modèle très étroit (profil 3°)**
- **Structure de surface finie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Réglage axial de la longueur possible.**
- **Queues avec finition dure.**
- **Possibilité d'utiliser des douilles de réduction.**

Utilisation:

En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules. **Applications nécessitant un encombrement réduit.** Pour le perçage, l'alésage et le fraisage. Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820 – 308835, douille de réduction 302135 – 302187.

Description technique

Ø D ₂	9 mm
Longueur de col cote A	120 mm
L ₂	80 mm
Ø D ₃	17,4 mm

Ø serrage D ₁	3 mm
Ø ext. D	49,5 mm
Support	SA 40 A = 120
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique

Accessoires

Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
	309700 40

Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40

Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
---------------------------------	-----------

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
---	-----------

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
---------------------------------	-----------

Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
---	-----------

Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
--	-----------

TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
------------------------------------	------------

Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
--	-----------

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
---	-----------

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
--	-----------

Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
-------------------------------------	-----------

TiretteType B Pour cône 40	308640 40
----------------------------	-----------

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
---	-----------