

Garant

Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage en bout, SA 50 A = 100, Ø serrage D1: 18mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300341 18 |
| GTIN | 4045197762818 |
| Classe d'article | 31A |

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Vis de serrage de rechange 309900 | 16 |
| Ø ext. D | 50 mm |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Ø serrage D ₁ | 18 mm |
| Support | SA 50 A = 100 |
| Norme | DIN 6359 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |
| Arrosage | Obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 50 | 308790 50 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50 | 308605 50 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 50 | 308610 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308765 50 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50 | 308830 50 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50 | 308620 50 |
| TiretteType B Pour cône 50 | 308640 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50 | 308615 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50 | 308720 50 |
| Tiretteétanche Pour cône 50 | 308660 50 |
| TiretteType A Pour cône 50 | 308600 50 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50 | 308650 50 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50 | 308740 50 |
| | 309900 16 |

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec \varnothing serrage
D1 16 mm
