

**Garant****Porte-outils pour usinage de gorge, droite, Taille de queue: 20mm****Données de commande**

N° commande	273910 20
GTIN	4045197762986
Classe d'article	21W

**Description****Remarque(s):**

Pour les **porte-outils à droite**, utiliser les **plaquettes à droite** et pour les **porte-outils à gauche**, utiliser les **plaquettes à gauche**.

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25,2 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	21,4 mm
Vis pour plaquette	279815 13
Taille de queue	20 mm
Longueur libre	1,2 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 13	279815 13
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500