

Garant**Barre d'alésage, droite, Ø queue DS: 25mm****Données de commande**

N° commande	273914 25
GTIN	4045197763136
Classe d'article	21W

Description**Remarque(s):**

Pour les **porte-outils à droite**, utilisez les **plaquettes à gauche** et pour les **porte-outils à gauche**, utilisez les **plaquettes à droite**.

Description technique

Longueur totale L	250 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	30,5 mm
Hauteur de plaquette L_2	11,5 mm
Vis pour plaquette	279815 13
Déport L_3	17,5 mm
Ø queue D_s	25 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 13	279815 13
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500