

Garant**Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 32 mm, Ø serrage D1: 20mm**

Données de commande

N° commande	302175 20
GTIN	4045197763310
Classe d'article	31G

Description

Exécution:**Avec fentes de conduits d'arrosage.****Utilisation:**

- Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.
- Précision de concentricité $\pm 5 \mu\text{m}$ (précision du système pour $3 \times D$).
- Précision de concentricité $\pm 2 \mu\text{m}$ (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec Ø serrage 32 mm.

Description technique

Ø D	32 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Longueur totale L	63,5 mm
Attribut des noms de produit	Ø 32 mm
Précision de concentricité système	5 μm
Type de produit	Douille de réduction

