

**Garant****Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, PSC 63 court, Ø serrage D1: 18mm****Données de commande**

N° commande	308506 18
GTIN	4045197763860
Classe d'article	31C

**Description****Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309885, clé à douilles 309893.

**Remarque(s):**

Réducteur adapté de PSC 63 vers PSC 40 ou PSC 50 318892.

Douilles de réduction adaptées de SA 40 ou HSK 63 vers PSC 40 ou PSC 50 disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées de SA 50 ou HSK 100 vers PSC 63 ou PSC 80 disponibles sur demande.

Rallonges adaptées, voir 318894, 318895 et 318896.

**Description technique**

Longueur de col cote A	65 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	18 mm

Ø ext. D	50 mm
Support	PSC 63 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 60 mm	318896 60
Rallonge PSC-63 / PSC-63 Cote A 100 mm	318896 100