

Garant**Porte-outils pour usinage de gorge, droite, Taille de queue: 25mm****Données de commande**

N° commande	273910 25
GTIN	4045197763907
Classe d'article	21W

Description**Remarque(s):**

Pour les **porte-outils à droite**, utiliser les **plaquettes à droite** et pour les **porte-outils à gauche**, utiliser les **plaquettes à gauche**.

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Longueur libre	1,2 mm
Longueur de tête L ₁	21,4 mm
Vis pour plaquette	279815 13
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	30,2 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 13	279815 13
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500