

Garant**CNMG 120416, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120416 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Nuance	HB7020
Application principale	P
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Rayon d'angle	1,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage