

**Garant****CNMG 160616, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160616 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	1,6 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM
Application principale	P

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage