

**Garant**
**CNMG 190616, Nuance: HB7020**


### Données de commande

N° commande	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 190616 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

### Description technique

Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Brise-copeaux	SM
Rayon d'angle	1,6 mm

Nuance	HB7020
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage