

**Garant**
**CNMG 160616, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160616 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SG
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	1,6 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020

Prof. coupe $a_p$	1,5 - 8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage