

Garant**CNMM 160616, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Classe d'article	21G

Description

CNMM 160616 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SR

Prof. coupe a_p : 2 - 10 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 300 m/min

Description technique

Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Nuance	HB7020
Application principale	P
Brise-copeaux	SR
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,6 mm

Prof. coupe a_p	2 - 10 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 160616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage