

Garant**SNMG 150608, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Classe d'article	21G

Description

SNMG 150608 HB7020 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7020
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150608
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage