



Porte-molettes universel, Taille de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	290004 25
GTIN	4030741317514
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Broche à clipser: pour un changement sûr et rapide de la molette.

Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.

Description technique

Largeur tige	20 mm
pour diamètre de molette d_1	25 mm
pour diamètre de molette d_1	20 mm
Capacité	8 - 200 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
Hauteur tige	20 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Axe de roulement	299910 4
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RBL 1×BR

Pour profil de moletage	RGE30° 1×GV30°
Pour profil de moletage	RAA 1×AA
Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Axe de roulement en carbureCarbure Type 4	299910 4
---	----------