



## Porte-molettes universel, Taille de queue: 16mm



### Données de commande

N° commande	290010 16
GTIN	4030741324437
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

**Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.**

### Description technique

Capacité	6 - 60 mm
Axe de roulement	299910 6
Largeur tige	16 mm
Hauteur tige	16 mm
pour diamètre de perçage de molette $d_2$	4 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
pour diamètre de molette $d_1$	15 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°

Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

---

## Accessoires

Axe de roulement en carbureCarbure Type 6	299910 6
---	----------