



Porte-molettes universel, Taille de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	290020 25
GTIN	4030741471650
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.

- **Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.**
- **Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et de la hauteur de pointe.**
- **Possibilité d'extension de la zone de travail par rotation du porte-molettes.**
- **Possibilité de remplacer les mâchoires (jeu de mâchoires disponible sur demande) pour moletage jusqu'à l'épaulement.**

Remarque(s):

L'utilisation d'une molette de 25 mm de \varnothing permet d'élargir la zone de travail de 0 mm à 65 mm.

Description technique

Axe de roulement	299910 8
Pour largeur de molette b	8 mm
Largeur tige	25 mm
Capacité	3,5 - 65 mm
pour diamètre de molette d_1	20 mm
pour diamètre de molette d_1	25 mm

Hauteur tige	25 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Type de produit	Porte-molettes