



Jeu de porte-molettes par déformation, Carré / plaquette: 12mm



Données de commande

N° commande	290025 12
GTIN	4030741656767
Classe d'article	29H

Description

Contenu:

- 1 porte-molettes des 290000 et 290010: Réf. 12
- 2 molettes de chaque 290161: Réf. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 molette de chaque 290176 et 290181: Réf. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 molettes de chaque 290161: Réf. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Description technique

Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBL 1×BR

Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Porte-molettesdroite Taille de queue 10 mm	290000 10
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Porte-molettesdroite Taille de queue 12 mm	290000 12
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Porte-molettesuniversel Taille de queue 10 mm	290010 10
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Porte-molettesuniversel Taille de queue 12 mm	290010 12
Porte-molettesgauche Taille de queue 10 mm	290001 10
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 10X4/0,6 mm	290181 10X4/0,6