



Porte-molettes universel, Taille de queue: 16mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 290210 16 |
| GTIN | 4030741409523 |
| Classe d'article | 29H |

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Avantage(s):

- **Vibrations réduites.**
- **Vernier de réglage et broche de réglage synchrone pour le réglage du \varnothing de la pièce.**
- **Réduction des temps de montage/démontage et donc des coûts unitaires.**
- **Correction de l'angle de dépouille des molettes.**
- **Meilleure résistance à l'usure grâce à la trempe superficielle spéciale.**
- **Pour des vitesses de coupe et d'avance supérieures.**

Description technique

| | |
|---|-----------|
| Hauteur tige | 16 mm |
| Capacité | 3 - 50 mm |
| Largeur tige | 16 mm |
| Douilles en carbure, anneaux, vis | 299920 5 |
| pour diamètre de perçage de molette d_2 | 8 mm |
| pour diamètre de molette d_1 | 15 mm |
| Pour largeur de molette b | 4 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Sens de la coupe | Gauche et droit |
| Pour profil de moletage | RGE30° 2×AA |
| Pour profil de moletage | RGE45° BL/BR15° |
| Type de produit | Porte-molettes |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure, anneau, vis Type 5 | 299920 5 |
|---|----------|