




## Jeu de porte-molettes, Taille de queue: 12mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 290219 12     |
| GTIN             | 4030741656873 |
| Classe d'article | 29H           |

### Description

#### Exécution:

**Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.**

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

#### Contenu:

1 porte-molettes des 290200 et 290210: Réf. 12

2 molettes de chaque 290261: Réf. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

1 molette de chaque 290276 et 290281: Réf. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Description technique

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Sens de la coupe        | Gauche et droit |
| Pour profil de moletage | RBL45° 1×BR15°  |
| Pour profil de moletage | RBL30° 1×AA     |
| Pour profil de moletage | RBR45° 1×BL15°  |
| Pour profil de moletage | RAA 1×BL30°     |
| Pour profil de moletage | RBR30° 1×AA     |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Pour profil de moletage | RAA 1×BR30°     |
| Pour profil de moletage | RGE30° 2×AA     |
| Pour profil de moletage | RGE45° BL/BR45° |
| Type de produit         | Porte-molettes  |

## Accessoires

|  |                 |
|--|-----------------|
| Porte-molettes universel Taille de queue 10 mm                             | 290200 10       |
| Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,8 mm | 290276 15X4/0,8 |
| Porte-molettes universel Taille de queue 12 mm                             | 290210 12       |
| Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,6 mm | 290276 15X4/0,6 |
| Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,5 mm | 290276 15X4/0,5 |
| Porte-molettes universel Taille de queue 10 mm                             | 290210 10       |
| Porte-molettes universel Taille de queue 12 mm                             | 290200 12       |
| Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,6 mm | 290261 15X4/0,6 |
| Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,5 mm | 290261 15X4/0,5 |
| Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,8 mm | 290261 15X4/0,8 |