




Jeu de porte-molettes, Taille de queue: 16mm



Données de commande

N° commande	290219 16
GTIN	4030741656897
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Contenu:

1 porte-molettes des 290200 et 290210: Réf. 16

2 molettes de chaque 290261: Réf. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

1 molettes de chaque 290276/290281: Réf. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Description technique

Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA

Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Porte-molettes universel Taille de queue 16 mm	290210 16
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Porte-molettes universel Taille de queue 16 mm	290200 16
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8