



Jeu de porte-molettes, Taille de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	290219 25
GTIN	4030741656910
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Contenu:

1 porte-molettes des 290200 et 290210: Réf. 25

1 molette de chaque 290276 et 290281: Réf. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

2 molettes de chaque 290261: Réf. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Description technique

Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA

Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Porte-molettes universel Taille de queue 25 mm	290210 25
Porte-molettes universel Taille de queue 25 mm	290200 25
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8
Molette PM Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5