



Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 12mm



Données de commande

N° commande	290230 12
GTIN	4030741341786
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°

pour diamètre de molette d_1 : 15 mm

Pour largeur de molette b : 4 mm

pour diamètre de perçage de molette d_2 : 8 mm

Capacité: 3 - 50 mm

Douilles en carbure, anneaux, vis: 299920 3

Description technique

Hauteur tige	12 mm
Capacité	3 - 50 mm
Largeur tige	12 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 3
pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure,
anneau, vis Type 3

299920 3