



Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 20 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 290241 20 |
| GTIN | 4030741303135 |
| Classe d'article | 29H |

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche. Réglage du \varnothing de fabrication à l'aide d'un vernier.

pour diamètre de molette d_1 : 25 mm

Pour largeur de molette b : 6 mm

pour diamètre de perçage de molette d_2 : 8 mm

Capacité: 10 - 250 mm

Douilles en carbure, anneaux, vis: 299920 1

Description technique

| | |
|---|-------------|
| Hauteur tige | 20 mm |
| Capacité | 10 - 250 mm |
| Largeur tige | 20 mm |
| Douilles en carbure, anneaux, vis | 299920 1 |
| pour diamètre de perçage de molette d_2 | 8 mm |
| pour diamètre de molette d_1 | 25 mm |
| Pour largeur de molette b | 6 mm |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Sens de la coupe | gauche et droite |
| Pour profil de moletage | RGE30° 2×AA |
| Pour profil de moletage | RGE45° BL/BR15° |
| Type de produit | Porte-molettes |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure, anneau, vis | 290320 |
| Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure, anneau, vis Type 1 | 299920 1 |