


Garant**Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite, HU7315, Pas: 1,25mm****Données de commande**

N° commande	270763 1,25
GTIN	4045197765123
Classe d'article	21J

Description**Exécution:**

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages intérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolérance 6H.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Pas de filetage	1,25 mm
Type d'utilisation	droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur	intérieur
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HU7315
Classe de tolérance	DIN 13 6H
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	M

Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	100 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
CuZn	adaptée	110 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		