


Garant**Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite, HU7315, Nombre de filets / pouce: 19**

Données de commande

N° commande	270828 19
GTIN	4045197765253
Classe d'article	21J

Description technique

Nombre de filets/pouce	19
Type d'outils	Carbure
Utilisation à l'intérieur/extérieur	intérieur
Type d'utilisation	droite
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HU7315
Type de filetage	BSP
Type de filetage	BSP-LH
Type de filetage	BSW
Type de filetage	BSW-LH
Type de filetage	G

Type de filetage	G-LH
Angle de flanc	55 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	100 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
CuZn	adaptée	110 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		