



Sauterelle à serrage horizontal plus, avec base horizontale, Type: 3



Données de commande

N° commande	376615 3
GTIN	4020772008130
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Modèle renforcé avec forces de serrage accrues.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Ø alésage d	6,5 mm
Force arrêt P1	2500 N
Dist. trous f	22-31,8 mm
Vis de calage	M8x58 mm
Hauteur totale	58 mm

Longueur totale	242 mm
Dist. trous e	25,7 mm
Force arrêt P2	4000 N
Type	68300J
Hauteur serrage H	33,5 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal