

**uvex****Chaussures basses noires/rouges uvex 1 x-tended support, S3, Pointure EU: 40**

## Données de commande

N° commande	092122 40
GTIN	4031101577883
Classe d'article	04V

## Description

### Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.

Chaussures de sécurité avec support du pied médian et latéral pour un maintien optimal dans la chaussure.

### Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

## Description technique

Classe de protection	S3
Pointure UE	40
Couleur	noir/rouge
Résistance à la pénétration	Textile
Matériau coque de protection	Composite
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité