

uvex**Chaussures hautes noires/rouges uvex 1 x-tended support, S3, Pointure EU: 45****Données de commande**

N° commande	092124 45
GTIN	4031101578118
Classe d'article	04V

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Bottines à lacets avec col et languette anti-poussière rembourrés.

Chaussures de sécurité avec support du pied médian et latéral pour un maintien optimal dans la chaussure.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

Description technique

Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Pointure UE	45
Classe de protection	S3
Matériau coque de protection	Composite
Couleur	noir/rouge
Résistance à la pénétration	Textile
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité