

**uvex****Chaussures basses noires/oranges uvex 2, S3, Pointure EU: 40****Données de commande**

N° commande	092135 40
GTIN	4031101609522
Classe d'article	04V

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome.  
Largeur 11.

- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité en cuir lisse pleine fleur hydrophobe et lacets élastiques à fermeture rapide. Avec semelle amovible non métallique anti-perforation.

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

**Description technique**

Classe de protection	S3
Matériau coque de protection	Composite
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Pointure UE	40
Tige	Croûte de cuir
Couleur	noir/orange
Matière doublure intérieure	Distance Mesh
Résistance à la pénétration	Textile
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Série	uvex 2
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité