

**uvex****Chaussures hautes à lacets noires/oranges uvex 2, S3, Pointure UE: 44****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 092136 44     |
| GTIN             | 4031101609751 |
| Classe d'article | 04V           |

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité en cuir lisse pleine fleur hydrophobe. Avec semelle amovible non métallique anti-perforation.

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

## Description technique

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Matériau coque de protection | Composite  |
| Norme                        | Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191 |
| Couleur                      | noir/orange  |
| Pointure UE                  | 44   |
| Tige                         | Croûte de cuir   |
| Classe de protection         | S3   |
| Résistance à la pénétration  | Textile  |
| Matière doublure intérieure  | Distance Mesh  |
| Série                        | uvex 2   |
| Sexe                         | Homme  |
| Propriété électrostatique    | ZED/ESD  |
| Type de produit              | Bottes de sécurité                                     |