



VCMT 110304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



Données de commande

N° commande	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Classe d'article	22D

Description

VCMT 110304 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,1 - 2,75 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Application principale	M
Brise-copeaux	MM
Prof. coupe a_p	0,1 - 2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Nuance	HBX130
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre