

Garant**Porte-outils pour outils à gorge, droite, Largeur queue / gorge w: 8/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Profondeur de coupe t_{\max}	4,5 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur de tête L_1	20,5 mm
Largeur fonctionnelle L_4	8 mm
Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Largeur de gorge w	1,5 mm
Largeur queue b	8 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 12	279815 12
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500